



康莱自动加药器

康莱自动加药器是一款经典的隔膜式、旁路加药的加药器。水力驱动无需电力，打开水源驱动马达上下运动，从而抽吸定量的药液与水混合。均匀混合好的药液直接输送到饮水线端。

固定比例和可调比例供选择，只需更换加药下端就能在固定和可调模式之间切换。

- 隔膜式马达，对水质要求低
- 旁路加药，抗生素类等化学品不进入机体内部，避免对内部部件的腐蚀，延长使用寿命
- 特别适用于低流量的应用场合
- 比例调节方便，可直接在外部调节




| 型号 | 描述 | 稀释比例范围 | 流量范围 | 工作压力 | 进出口尺寸 | 最大加药粘度 | 最高工作温度 |
|--------------------|--------------------|----------|------------|-------------|----------|----------|--------|
| HYDCH9000AV1BSPPAP | Chemilizer 5% 可调 | 1.6-5% | 5-2500 升/时 | 0.2-5.8 bar | 3/4" bsp | 1800 CPS | 38 °C |
| HYDCH9000AV2BSPPAP | Chemilizer 2% 可调 | 0.6-2% | 5-2500 升/时 | 0.2-5.8 bar | 3/4" bsp | 1800 CPS | 38 °C |
| HYDCH9000AV3BSPPAP | Chemilizer 0.7% 可调 | 0.2-0.7% | 5-2500 升/时 | 0.2-5.8 bar | 3/4" bsp | 1800 CPS | 38 °C |

*如需固定比例的自动加药器可与销售代表联系



隔膜技术



参数信息

| | |
|----------|-------------------|
| 外壳 | 复合材料 |
| 最高温度 | 38℃ |
| 最低温度 | 1℃ |
| 最大吸液垂直高度 | 3.6 米 |
| 最大吸液水平距离 | 15 米 |
| 是否自吸 | 是 |
| 可选密封圈 | 硅橡胶 / 氟橡胶 |
| 药液最高粘度 | 1500 cP (类似蜂蜜) |
| 推荐配件 | 单向阀、压力调节阀、 过滤器 |
| 接口尺寸 | 3/4 寸 (6 分管) |